

**ARCORA®**  
GERMANY

# TIGER40

BODENREINIGUNGSMASCHINE  
FLOOR SCRUBBING MACHINE



Welcome to the world of  
cleaning innovations!

Mit der **TIGER 40 Bodenreinigungsmaschine** sind die Zeiten einer anstrengenden und zeitaufwendigen Reinigung vorbei. Eine kompakte, ergonomische Bodenreinigungsmaschine, die Flexibilität und Beweglichkeit verbindet und täglich für eine erleichterte Reinigung sorgt.



Die kompakte Reinigungsmaschine bietet somit eine maschinelle Alternative zu den Moppsystemen und ist einsetzbar auf allen Bodenbelägen. Zwei rotierende Bürsten oder Pads reinigen den Boden und ein leistungsstarker Saugmotor mit gebogenem Saugfuß sorgt für eine trockene und sofort begehbare Oberfläche.

## ZEITSPAREND - NACHHALTIG - EFFEKTIV



### ZEITSPAREND - REINIGT SCHNELL UND REDUZIERT ARBEITSKOSTEN

Mit der TIGER 40 wird innerhalb kürzester Zeit ein sauberer Boden erzielt - bis zu 70 % schneller als beim herkömmlichen Nasswischverfahren. Die Zeiträume zwischen den Grund- und Intervallreinigungen werden verlängert.



### NACHHALTIG - EIN BEITRAG ZUR UMWELT

Bei der Reinigung werden durchschnittlich 70 % weniger Wasser im Vergleich zu anderen herkömmlichen Reinigungsmethoden verbraucht. Der 2-Liter Tank reicht aus, um ca. 200 m<sup>2</sup> Hartboden zu reinigen.



### EFFEKTIV - ERFOLGREICH UND ZIELFÜHREND REINIGEN

Die TIGER 40 ist die ideale Bodenreinigungsmaschine, um ein optimales Reinigungsergebnis in kleinen und engen Bereichen zu erzielen.

- Schrubben und Saugen in einem Arbeitsgang
- Perfektes Trocknen des Bodens, sofort begehbar
- Reinigung von engen Räumen möglich
- Kombinierbar mit verschiedenen Pads und Bürsten
- Leicht abnehmbare Tanks
- Lässt sich leicht bewegen
- Leichte Handhabung dank des universalen Gelenksystems



### FLEXIBILITÄT

Flexibles, funktionelles Design:  
Leichte Handhabung dank  
kreisförmiger Bewegungsfunktion.



### BATTERIE

Mit integrierten Lithium-Batterien,  
die mithilfe eines Ladegerätes  
aufgeladen werden.



### BEDIENGRIFF

Ergonomischer Griff mit Bedienfeld  
für eine kontrollierte Reinigung.  
Der Griff ermöglicht eine Reinigung  
auch in engen Räumen.



### VERRIEGELUNGSSYSTEM



Dank der Verriegelung kann die  
TIGER 40 aufrecht abgestellt werden  
und nimmt somit weniger Platz in  
Anspruch.

### BÜRSTEN- UND PADHALTER




Reinigung mit Pads oder Bürsten möglich.



### **Bedienfeld**

Einfache und anwenderfreundliche Bedienung.



### **Universal Gelenk**

Dank der Verriegelung kann die TIGER 40 aufrecht abgestellt werden und nimmt somit weniger Platz in Anspruch.



### **Einfaches Anbringen von Bürsten**

Magnetische Bürststeller sorgen für ein einfaches Montieren und Demontieren der Bürsten.



### **Wassertanks**

Einfaches Stecksystem zur Montage und Demontage.

#### **Frischwassertank:**

**2 Liter**

#### **Schmutzwassertank:**

**3,5 Liter**



### **Lithium Batterien**

Leichte und langlebige Batterien mit hoher Speicherkapazität, eingebauter Ladeanschluss.

**Laufzeit: 60 min**

**Ladezeit: 150 min**




### **Schmutzwassertank**

Schmutzwassertank lässt sich leicht reinigen.



### **Verschiedene Lademöglichkeiten**

Lithium Batterien mit eigenem Ladeanschluss. Batterien können unabhängig von der Maschine jederzeit geladen werden. Batterien können auch über die Maschine geladen werden.



### **Licht**

Mit LED-Beleuchtung für eine verbesserte Sicht der zu reinigenden Fläche.



## TECHNISCHE DATEN

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Spannung                                    | DC 36 V               |
| Arbeitsbreite                               | 42 cm                 |
| Saugbreite                                  | 44 cm                 |
| Flächenleistung                             | 700 m <sup>2</sup> /h |
| Durchmesser der Bürstenteller/Bürsten       | 17,5 cm / 21 cm       |
| Geschwindigkeit Treibteller langsam/schnell | 270/340 rpm           |
| Treibteller Motor                           | 2 x 150 W             |
| Bürstendruck                                | 11 kg                 |
| Saugmotor                                   | 150 W                 |
| Unterdruck                                  | 120 mbar              |
| Wenderadius                                 | 30 cm                 |
| Frischwassertank                            | 2 l                   |
| Schmutzwassertank                           | 3,5 l                 |
| Geräuschpegel                               | 65 dB                 |
| Batterien                                   | 7,5 Ah-36 V (Lithium) |
| Gewicht Batterien                           | 2 kg                  |
| Nettogewicht Maschine                       | 16 kg                 |
| Bruttogewicht inklusive Verpackung          | 20 kg                 |



**TIGER 40 BODENREINIGUNGSMASCHINE  
KOMPLETT ALS SET  
Art.-Nr: SCR40BM**

In Kombination mit den **ARCORA® PU-PAD LIGHT** werden hervorragende Reinigungsergebnisse erzielt.



**Im Lieferumfang enthalten:**

- Lithium Batterien
- Ladegerät
- Treibteller
- Bürsten

With the **TIGER 40 floor scrubbing machine**, the days of exhausting and time-consuming cleaning are over. A compact, ergonomic floor scrubbing machine, which combines flexibility and mobility to ensure easier cleaning every day.



The compact scrubbing machine is the ideal mechanical alternative to mopping systems and can be used on all type of floor coverings. The combination of two rotating brushes or pads with the powerful suction motor ensures a dry and streak-free surface that can be walked on immediately.

## TIME SAVING - SUSTAINABLE - EFFECTIVE



### TIME SAVING- CLEANS QUICKLY AND REDUCES WORKING COSTS

With the TIGER 40, a clean floor is achieved in the shortest time - up to 70 % faster than conventional wet mopping systems. The periods between deep cleaning and intensive cleaning are extended.



### SUSTAINABLE - A CONTRIBUTION TO THE ENVIRONMENT

Up to 70% less water compared to other conventional cleaning methods. The 2 liter tank is enough to clean approx. 200 m<sup>2</sup> of hard floors.



### EFFECTIVE - SUCCESSFUL AND TARGET-ORIENTED CLEANING

The TIGER 40 is the ideal scrubber-dryer machine to achieve perfect cleaning results in tight areas.

- Scrubbing and suction in one step
- Perfect drying of the floor and can be walked on immediately
- Cleaning of tight areas possible
- Can be combined with various pads and brushes
- Easily removable tanks
- Easy handling thanks to the universal joint



### FLEXIBILITY

Flexible, functional design:  
Easy handling thanks to circular movement function.



### BATTERY

With integrated rechargeable lithium batteries.



### CONTROL PANEL



Ergonomic handle with operating panel for controlled cleaning. The handle allows cleaning even in tight areas.



### LOCKING SYSTEM

With the locking system, the TIGER 40 can be placed upright and therefore saves space.




### BRUSH AND PAD HOLDER



Cleaning with pads or brushes possible.



**Control Panel**  
Simple and user-friendly operation.



**Universal joint**  
With the locking system, the TIGER 40 can be placed upright and therefore saves space.



**Easy installation of brushes and pad holder**  
Magnetic brush plates and pad holder ensure easy installation and disassembly.



**Water tank**  
Simple plug-in system for assembly and disassembly.  
**Clean water tank: 2 liters**  
**Dirty water tank: 3,5 liters**




**Lithium Batteries**  
Lightweight and durable batteries with large capacity with integrated charging port.  
**Running time: 60 min**  
**Charging time: 150 min**



**Dirty water tank**  
Dirty water tank is easy to clean.



**Multiple charging options**  
Lithium batteries with charging port. The charging position is not restricted by the machine. Batteries can also be charged directly with the machine.



**Light**  
With LED light for improved visibility of the area to be cleaned.



## TECHNICAL DATA

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Power                            | DC 36 V               |
| Working width                    | 42 cm                 |
| Absorbent width                  | 44 cm                 |
| Working efficiency               | 700 m <sup>2</sup> /h |
| Brush disc diameter/brushes      | 17,5 cm / 21 cm       |
| Brush disc speed slow/fast       | 270/340 rpm           |
| Brush plate motor                | 2 x 150 W             |
| Brush pressure                   | 11 kg                 |
| Suction motor                    | 150 W                 |
| Vacuum degree                    | 120 mbar              |
| Turning radius                   | 30 cm                 |
| Clean water tank capacity        | 2 l                   |
| Dirty water tank capacity        | 3,5 l                 |
| Noise level                      | 63 dB                 |
| Battery pack                     | 7,5 Ah-36 V (Lithium) |
| Battery weight                   | 2 kg                  |
| Total weight of the machine      | 16 kg                 |
| Gross weight including packaging | 20 kg                 |



**BLANCUS 40 FLOOR SCRUBBING MACHINE  
COMPLETE AS A SET  
Art.-No: SCR40BM**

Excellent cleaning results  
in combination with the  
**ARCORA® PU-PAD LIGHT.**



**Delivery includes:**

- Lithium batteries
- Battery charger
- Pad holder
- Brushes



**Hauptsitz/Headquarter**

**ARCORA® INTERNATIONAL GmbH**

Marsstrasse 9  
85609 Aschheim/München - Germany

Telefon: +49 (0)89/ 14 33 29 3 - 0  
Telefax: +49 (0)89/ 14 33 29 3 - 29

E-Mail: [info@arcora.de](mailto:info@arcora.de)  
Web: [www.arcora-group.com](http://www.arcora-group.com)  
[www.arcorafuture.com](http://www.arcorafuture.com)



Welcome to the world of cleaning innovations!

20230901 / V1.0