



6859 Alu-Diele „TELESTEG“

- › Die sichere Arbeitsbühne für jeden Einsatz.
- › Beidseitig ausziehbar bis zu einer Gesamtlänge von 4,00 m.
- › Aus 1 mach 2: Diele ist mittig teilbar.
- › Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung.
- › Maximale Belastung 150 kg (1,5 kN) bei Stützweite 3,50 m.
- › Maximal zulässige Standhöhe 1,00 m.



Hakenverriegelung:
Schneller und sicherer Verschluss der beiden Einzelelemente durch Sicherungshebel.



Teleskopsicherung:
Kipphebel zur komfortablen und sicheren Fixierung der Teleskopschiene.




Transportverriegelung:
Teleskopsicherung dient gleichzeitig auch als Transportverriegelung der aufeinanderliegenden Einzeldielen.




Länge ausgefahren (beide Teile)	ca. m	4,00
Länge ausgefahren (ein Teil)	ca. m	2,00
Länge eingefahren (ein Teil)	ca. m	1,24
Packmaß L×B×H	ca. m	1,25×0,30×0,20
Gewicht	ca. kg	22,0
EAN-Code		4019502314573
Best.-Nr.		685900

beide Teile



Diele mittig geteilt



Ersatzteile:

- › Feder für Hakenverriegelung, Best.-Nr. 003412, siehe auch Seite 195.
- › Feder für Teleskopsicherung, Best.-Nr. 003433, siehe auch Seite 195.
- › Ersatzteilset Sicherungssplint, Best.-Nr. 0053500, siehe auch Seite 195.