

AMOLADORA SUPER DE 850 W



DESCRIPCIÓN:

Amoladora de gran potencia 850 W con una velocidad de giro de 1100 rpm. Robusto cabezal de aluminio y carcasa de plástico, asa adicional montable en tres posiciones y llave de gancho. Cuenta con bloqueo de husillo.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Potencia: 850 W
- Velocidad: 1100 rpm
- 220/240 V
- 50/60 Hz
- Disco Ø 115 mm
- Interruptor reforzado
- Botón de bloqueo para cambio rápido disco
- LED de aviso desgaste escobillas
- Empuñadura de 3 posiciones
- Cabezal de aluminio

Modelo	AMOLADORA SUPER
Código	MT 13 674
Potencia (W)	850
rpm	1100
Disco Ø mm	115
LED Aviso Desgaste Escobillas	Sí
Botón bloqueo	Sí
Interruptor reforzado	Sí
Mango	Lateral de tres posiciones
Cabezal	Aluminio