

Artikelnummer: 129936

Kurzbeschreibung: Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Räder aus Vollgummi, 930 x 630 mm

Langbeschreibung: Handpritschenwagen mit Rohrgitterwänden, Räder aus Vollgummi, 930 x 630 mm: Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Bei den Rohrgitterwänden sind die Stirnseiten steckbar und die Längsseiten werden an den Stirnseiten eingehängt. Sie bestehen aus Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) und sind 750 mm hoch. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Ladefläche: 930 x 630 mm
Au ssenma ss: 1200 x 740 mm

Ladeflächenhöhe: 410 mm
Rad a'Ëœ: 260 x 60 mm



Tragkraft: 700 kg
Eigengewicht: 86 kg

EAN/GTIN: 4250448504028