

Artikelnummer: 156750

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8000, fahrbar, Stahlblech-Ablageboden, B 1500 x T 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8000, fahrbar, Stahlblech-Ablageboden, Breite von 750 bis 2000 mm: Diese Ausführung der Werkbank Serie 8000 ist fahrbar und hat einen Stahlblech-Ablageboden. Dabei ist die Werkbank Serie 8000 mit einer Arbeitsplatte aus Buche-Massiv mit einer Breite zwischen 750 und 2000 mm bestellbar. Diese Ausführung der Werkbank Serie 8000 ist fahrbar und verfügt zudem über einen Stahlblech-Ablageboden. Die Werkbank Serie 8000 hat eine 40 mm starke Arbeitsplatte aus Buche-Massiv.

Deren Oberfläche ist bereits geschliffen und geölt. Hinzu kommt der Stahlblech-Ablageboden mit einer Fachhöhe von 620 mm. Die Gestellfüsse der Werkbank Serie 8000 sind aus Profi I-Stahlrohr. Ausgestattet mit je zwei Bock- und Lenkrollen, kann die fahrbare Werkbank Serie 8000 dank der Feststeller auch vor ungewolltem Wegrollen gesichert werden. Im Lieferumfang enthalten ist ein Bügelgriff, der bei Bedarf angebracht werden kann. Die fahrbaren Werkbänke werden vollständig montiert geliefert. Sie tragen eine Flächenlast von maximal 450 kg. Wahlweise kann die Werkbank Serie 800 in den Breiten 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm oder 2000 mm bestellt werden. Weitere Details: Fahrbar Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüssen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Stahlblech-Ablageboden, Fachhöhe 620 mm Mit Bügelgriff/Schiebebügel (lose beiliegend) 2 Block- und 2 Lenkrollen mit Feststeller Rollen-ø: 125 mm, Bauhöhe 150 mm Arbeitsplattenstärke: 40 mm Flächenlast: max. 450 kg Material: Buchenholz Material Gestell: Stahlrohr pulverbeschichtet Lieferung: komplett montiert Farbe: lichtgrau (RAL 7035)



EAN/GTIN: 4040376989406