

Technisches Datenblatt

Artnr.	HVT-08
Japan-Code	CTX14-BS, 65948-00
Nennspannung	12V
Nennkapazität	14 AH (c20)
Kälteprüfstrom -18°C (EN)	250 A (EN)
Elektrolyt	verdünnte Schwefelsäure diluted sulfuric acid
Elektrolytdichte	1,32 +/- 0,01Kg/ l (25°)
Abmessungen (LxBxH)	150 x 87 x 145 mm
Schaltung	1
Technologie	Verschlossene AGM mit besonders komprimiert verbauten Plattenpaketen Elektrolyt in Glasfaser-Vlies gebunden absolut wartungsfrei
Polausführung	M
Bodenleiste	-

