

VARIOfit Schränkswagen

Traglast 500 kg, Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm, 4 Vollblechwände, Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 401867



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Schränkwagen mit verzinkten Stahlblechwänden


Schränkwagen

- Traglast 500 kg
- Ladefläche Länge x Breite 1245 x 785 mm
- Höhe x Länge x Breite 1810 x 1315 x 910 mm
- 4 Vollblechwände
- Wände mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Konstruktion aus Stahl
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EasySTOP
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- Lenkrollen mit EasySTOP
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Schiebebügel	1 Stück
Wagentyp	Schrankwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Material	Stahl	Bereifung	TPE
Traglast	500 kg	Rad-Ø	200 mm
Ladeflächenlänge	1245 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenbreite	785 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit EasySTOP
Höhe	1810 mm	elektrisch leitend	nein
Länge	1315 mm	Radanordnung	rechteckig
Breite	910 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Etagenausrichtung	gerade	Farbe	enzianblau // RAL5010
Wandtyp	Vollblechwand	Garantie	12 Jahre
Oberfläche Wand	verzinkt	Gewicht	125 kg
Aufbauten	4 Vollblechwände		

Zubehör

401871		Einlegeboden für Schrankwagen, Länge x Breite 1245 x 785 mm, aus Holz in Dekor Buche
--------	---	--

Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm