



Zurrgurtsystem 25A

Artikel-Nummer 1416015
Type 25A/2-402-3M
EAN 8717365007156

Zurrgurtsystem 25 mm A.

Merkmale

- Nach EN12195-2.
- Robuste rostfreie Ratche.
- Niedrige Gurtdehnung vermindert den Nachspannbedarf.



Technische Daten

Sjorcapaciteit LC (daN)	400
Zurrcapazität LC Umgeschlagen (daN)	800
Stf-Werte (daN)	120
Beschlagteile	schmaler Drahhaken 402
Länge (m)	3
Bandbreite (mm)	25

Standard Lieferung

- Verpackt in Plastik inklusief REMA zertifikat und Bedienungsanleitung.