

Artikelnummer: 26917

Kurzbeschreibung: FORMAT Wertschutzschrank WGP 40, 173 l, Kl. 1, lichtgrau

Langbeschreibung: FORMAT Wertschutzschrank WGP 40, 173 l, Kl. 1: Der frei stehende Wertschutzschrank "WGP" ist nach EN 1143-1 Grad 0/N für vielfältigen Verwendungszweck geprüft und serienmäßig mit einem Doppelbart-Hochsicherheitsschloss mit 2 Schlüsseln (120 mm lang) und einer erweiterten Schlosspanzerung ausgestattet. Die höchst widerstandsfähige Türfront und der Korpus sind ideal gegen Angriffe mit mechanischen und thermischen

Einbruchwerkzeugen geschützt. Die Tür ist mehrfach aus massivem, hochwertigem Stahl gekantet und mit einer mehrwandigen Türkonstruktion ausgerüstet. Der Türöffnungswinkel beträgt 180-Grad. Die sichere, dreiseitige Verriegelung ist durch massive Schließbolzen und starre Hintergreifbolzen an der Bandseite garantiert. Der --»WG--« steht immer fest dank der serienmäßigen Vorrichtung zur Bodenverankerung inkl. zugelassenem Verankerungsmaterial. Versicherungseinstufung: VdS-Klasse-0/N nach EN 1143-1: gewerblich bis 10.000 Euro, privat bis 40.000 Euro Farbe: lichtgrau (RAL 7035) oder graphitgrau (RAL 7024) Schließbolzendurchmesser: 25 mm Türdicke: 135 mm Modell "WGP 40": Volumen: 173 Liter, Gewicht: 310 kg, 2 Fachböden, für 14 Ordner, Türdurchgangsmaß (B/H): 490 x 896 mm Durch die aufgesetzten Beschläge erhöht sich die Aussentiefe um 62 mm. Lieferung erfolgt frachtfrei hinter die 1. verschließbare Tür (ohne Stufen). Auf Wunsch liefern wir Ihr Schwergut an Ort und Stelle. Nach Auftragserteilung erhalten Sie einen Transportfragebogen.



EAN/GTIN: 4011238007675