

Artikelnummer: 74078

Kurzbeschreibung: Scheren-Kompakthubtisch TL 2000B, 2000 kg Tragkr.

Langbeschreibung: Kompakthubtische Edmolift TL: Der Kompakthubtisch ist ein Klassiker unter den Hubtischen. Er überzeugt durch seine bewährte Qualität im Schichtbetrieb. Der ergonomische Kompakthubtisch entspricht in seiner Bauweise der EN 1570-1 und wird seit 40 Jahren ständig weiter entwickelt! Der Tisch ist mit Sicherheitsventilen sowie mechanischen Sperren für Service- und Wartungsarbeiten ausgerüstet. Die Bauteile sind lasergeschnitten und robotergeschweißt, die Scheren aus steifem Vierkanthrohr gefertigt. Der Hubtisch ist mit einer umlaufenden Sicherheitsleiste inkl. Quittierfunktion, wartungsfreien Lagern, einer SPS-Steuerung, einem mechanischen Rohrbruchventil im Zylinder, einem elektromagnetischen Rohrbruchventil am Zylinder, Wartungsstützen sowie Überdruck- und Konstantflussventil ausgestattet. Die Senkgeschwindigkeit ist einstellbar, die Hydraulikzylinder besitzen verchromte Kolbenstangen. Das Bedienelement zum Heben und Senken besitzt eine Totmann-Funktion, einen Taster "Auf" -"Ab" sowie eine Not-Aus-Taste mit Verriegelungsfunktion. Sonderanfertigungen, Hubtische mit Doppel- oder Tandemschere sowie umfangreiches Zubehör (Raduntergestell, Hubwagenvorrichtung, runde Drehscheiben) sind auf Anfrage lieferbar! Wartungsfreie Gleitlager in den Scheren Überlastschutz Einstellbarer, hochsensibler Schutzrahmen auf allen vier Plattformseiten Farbe: Plattform und Grundrahmen in blau (RAL 5002), Scheren oder bewegliche Teile in signalorange (RAL 2010) elektronische Steuereinheit UC60 in Plug-und-Play-Version Steuerspannung 24 VDC Schutzklasse: IP 65 Kabellänge für Bedienelement: 3 m Modell TL 2000B - Tragkraft: 2000 kg Bauhöhe: 200 mm, Nutzhub: 820 mm, Endhöhe: 1020 mm Hubzeit: ca. 17 sec. Leistung: 1,5 kW Gewicht: ca. 226 kg

