

Artikelnummer: 97187

Kurzbeschreibung: Griffroller, L 600 x B 500 mm

Langbeschreibung: Griffroller, L 600 x B 500 mm:

Der Transport schwerer Gegenstände durch schmale Gänge wird mit dem Griffroller 600 x 500 zum Kinderspiel. Seine geringe Größe und seine Belastbarkeit machen den Griffroller zu einem sicheren Transportgerät auf kleinstem Raum. Leicht, belastbar und wendig zeigt sich der Griffroller 600 x 500 im Gebrauch. Sein verzinktes Gehäuse mit Pulverbeschichtung in RAL 5010 enzianblau geben dem Griffroller seine Stabilität. Die Lenkrollen verfügen über eine Vollgummibereifung im Rollenlager. Die Feststeller an den Lenkrollen sind gemäß Europäischer Norm EN 1757-3 geprüft. Die Bockrollen sind nicht drehbar und haben ebenfalls eine Vollgummibereifung im Rollenlager. Durch diese Bereifung ist der Griffroller schnell und sicher be- und entladen. Die Ladefläche besteht aus einer Holzwerkstoffplatte im Buche-Dekor und lässt sich somit problemlos abwischen und reinigen. Durch seine geringe Breite ist der Griffroller 600 x 500 das ideale Transportgerät, um Gegenstände durch schmale Gänge zu befördern. Technische Details: Ladefläche L x B: 600 x 500 mm

Außenmaß L x B: 900 x 500 mm

Etagenhöhe: 190 mm

Schiebegriffhöhe: 950 mm

Stahlrohr im \varnothing : 26,9 x 1,75 mm Tragkraft: 200 kg

Rad im \varnothing : 125 mm

Eigengewicht: 12 kg



EAN/GTIN: 4250448502826