

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR43HS74KE



Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit individuell anpassbaren Lieblingsprogrammen durch die Favoriten Funktion, bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Vario Flex Korbsystem für 45 cm breite Geschirrspüler: schützen empfindliche Gegenstände und bieten Platz für schwere Töpfe und Pfannen.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.
- ✓ Programm-Download: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

Energieeffizienzklasse: ..... E  
 Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen:  
 76 kWh  
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..... 10  
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU  
 2017/1369): ..... 8.9 l  
 Programmdauer (EU 2017/1369): ..... 3:40 h  
 Geräuschwert: ..... 44 dB(A) re 1 pW  
 Geräusch-Effizienzklasse: ..... B  
 Bauform: ..... Einbau  
 Höhe der Arbeitsplatte: ..... 0 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 815 x 448 x 573 mm  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .815-875 x 450 x 550  
 mm  
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ..... 1150 mm  
 Höhenverstellbare Füße: ..... Ja - alle von vorne  
 Höhenverstellung max.: ..... 60 mm  
 Verstellbarer Sockel: ..... Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht: ..... 29.8 kg  
 Bruttogewicht: ..... 31.6 kg  
 Anschlusswert: ..... 2400 W  
 Absicherung: ..... 10 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Länge Anschlusskabel: ..... 175.0 cm  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Länge Zulaufschlauch: ..... 165 cm  
 Länge Ablaufschlauch: ..... 205 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003944233  
 Gerätetyp: ..... Unterbaufähig



SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73001	Silberglanzkassette
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300	Weinglas-Korb

## iQ300, Unterbau-Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SR43HS74KE

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse<sup>1</sup>: E
- Energie<sup>2</sup> / Wasser<sup>3</sup>: 76 kWh / 8.9 Liter
- Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke
- Programmdauer<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: B

### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, hygienePlus, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand

### Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- duoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

### Korbsystem

- varioFlex Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x)
- Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Tassenablage im Unterkorb (2-teilig)
- Gläseranlagebügel im Unterkorb

### Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

### Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang\*
- Tastensperre

- Glasschon-System

### Zubehör

- Inkl. Sockelblech
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

### Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

<sup>1</sup> auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

<sup>2</sup>Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programmdauer im Programm Eco 50 °C


\* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

**iQ300, Unterbau-Geschirrspüler,  
45 cm, Edelstahl  
SR43HS74KE**

Maße in mm



⚡ Steckdose  
( ) Werte mit Verlängerungssatz



Maße in mm