

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 1580 Seitenbügelwagen



Transportgeräte



Seitenbügelwagen aus Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007, Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. Mit 4 Bügeln. Bügelhöhe 720 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenlänge (mm)	850
Ladeflächenbreite (mm)	440
Ladeflächenhöhe (mm)	228
Gesamtlänge (mm)	919
Gesamtbreite (mm)	509
Gesamthöhe (mm)	948
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	160 x 40
Gewicht (kg)	29
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	87168000
GTIN	4017976015804