

# Führungssysteme für Holzschubkästen

- ▶ Vollauszug Quadro V6, Aufschiebmontage, EB 20 (Zargendicke ≤ 16 mm)
- ▶ Belastungsklasse 30 kg



- ▶ **Aufschiebmontage** mit Schnäppern und werkzeugloser Höhenverstellung
- ▶ Schnäpper muss separat bestellt werden
- ▶ Verschiedene **Komfortfunktionen** (siehe Bestelltabelle)
- ▶ Optional: Synchronisation / Multi-Synchronisation (nachrüstbar bei Komfortfunktion Push to open)
- ▶ Optional: Schnäpper / Aufsteckhalter für Tablaranwendungen
- ▶ Optional: Tablarbodenarretierung
- ▶ Geeignet für Schubkästen mit Zargendicke bis 16 mm
- ▶ Belastbarkeit nach EN 15338, Level 3
- ▶ Stahl verzinkt

## Garniturverpackung

Nennlänge / Schubkastenlänge NL mm	Silent System		Push to open	
	1 GN	10 GN	1 GN	10 GN
250	9 135 983	9 117 491	9 135 984	9 111 235
280	0 045 284	9 080 224		
300	0 045 285	9 080 225	9 135 985	9 111 236
320	0 045 286	9 080 226	9 135 986	9 111 237
350	0 045 287	9 080 231	9 135 987	9 111 238
380	0 045 288	9 080 232	9 135 988	9 111 239
400	0 045 289	9 080 233	9 135 989	9 111 240
420	0 045 290	9 080 234	9 135 990	9 135 996
450	0 045 291	9 080 235	9 135 991	9 111 241
480	0 045 292	9 080 236	9 135 992	9 135 997
500	0 045 293	9 080 237	9 135 993	9 111 242
520	0 045 294	9 080 238	9 135 994	9 111 243
550	0 045 295	9 080 239	9 135 995	9 111 244
580	0 045 296	9 080 240		
600	0 045 297	9 080 241		

## Hinweise

- ▶ Qualitätskriterien 403
- ▶ Zubehör 399 - 402
- ▶ Push to open Synchronisation / Multi-Synchronisation 372 - 373



[hettich.com/short/c78143](https://www.hettich.com/short/c78143)