

19" Wandverteiler, einteilig, zerlegt

- **Gestellrahmen:** verschraubt
- **Nutzbare Einbautiefe:** 350 mm
- **Schutzart:** IP20
- **Fronttür:** Glastür mit Zylinderschloss
- **Seitenwände:** abnehmbare Seitenbleche (nur von Innen abnehmbar)
- **Schließmechanismus:** gleichschließend
- **Kabelführungen:** Ausschnitte für Kabeleinführung, Kabeleinführung von oben, unten oder rückseitig möglich
- **Eigenschaften:** 1,2 Stahl • Dachblech mit Öffnungen für Belüftung • tiefenverstellbare Profilschienen
- **Oberfläche:** elektrostatische Pulverbeschichtung
- Lieferung erfolgt komplett zerlegt inkl. Montagematerial, 2 Schlüsseln und Anleitung




Symbolbild: 19" Wandverteiler, lichtgrau



Symbolbild: 19" Wandverteiler, offen



Symbolbild: 19" Wandverteiler, schwarz



Symbolbild: zeigt die abnehmbaren Seitenbleche

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
19" Wandverteiler, einteilig	6 HE	Glastür	50 kg	540 x 450 mm	330 mm	lichtgrau	W06F64G	11114605
		Glastür	50 kg	540 x 450 mm	330 mm	schwarz-grau	W06F64B	11114606
	9 HE	Glastür	50 kg	540 x 450 mm	460 mm	lichtgrau	W09F64G	11114607
		Glastür	50 kg	540 x 450 mm	460 mm	schwarz-grau	W09F64B	11114608
	12 HE	Glastür	50 kg	540 x 450 mm	595 mm	lichtgrau	W12F64G	11114609
		Glastür	50 kg	540 x 450 mm	595 mm	schwarz-grau	W12F64B	11114610
	15 HE	Glastür	50 kg	540 x 450 mm	725 mm	lichtgrau	W15F64G	11114611
		Glastür	50 kg	540 x 450 mm	725 mm	schwarz-grau	W15F64B	11114612