



TÜV-/MPA-geprüfte Produkte

Übereinstimmungserklärung (ÜHP)

Typ GST-K, für bis zu 4 Fässer à 200 Liter

■ zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten (H224-226) und von Stoffen aller Wassergefährdungsklassen

- aus Stahl, mit 3-seitiger Spritzschutzwand
- herausnehmbare feuerverzinkte Gitterroste als Stellebene
- geeignet zum Einstellen einer Euro- oder Chemiepalette
- unterfahrbar mit Hubwagen und Gabelstapler



Gefahrstoffdepot Typ 4 GST-K-V50, verzinkt, für 4 Fässer à 200 Liter, Bestell-Nr. 178-412-62



Gefahrstoffdepot Typ 2 GST-K, lackiert, für 2 Fässer à 200 Liter, Bestell-Nr. 114-629-62



SET

Bestell-Nr. 114-659-62

Gefahrstoffdepot Typ 4 GST-K, lackiert, mit Regal für 2 Fässer à 60 Liter

Allseitig geschlossene Depots

siehe Seite 192



Lagerkapazität Fässer à 200 Liter	2	4	4
Typ	2 GST-K	4 GST-K	4 GST-K-V50
Maße außen B x T x H [mm]	1345 x 855 x 1410	1345 x 1285 x 1345	1345 x 1285 x 1470
Auffangvolumen [L]	205	205	400
Traglast gesamt [kg]	935	1400	1400
Gewicht [kg]	158	206	257
Bestellnummer lackiert	114-629-62	114-648-62	178-411-62
Bestellnummer verzinkt	114-501-62	114-513-62	178-412-62

ZUBEHÖR	Bestellnummer
Gitterrost, ganze Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen	101-114-62
Gitterrost, halbe Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen	101-115-62
Fassauflage, 60 Liter, zum Auflegen auf Regaltraversen	114-546-62
1 Paar Regalstützen, zum Einhängen der Regaltraversen	114-544-62
1 Paar Regaltraversen, zum Einhängen von Gitterrosten / Aufлагeschienen	114-545-62

