

Flüssigkeits-Sauger

- **minimiert den Einsatz von Absorptionsmaterial und senkt die Entsorgungskosten**

- zum Absaugen des Bodensatzes in Tauchwannen, von Diesel oder Öl aus Fahrzeugen oder zum Entleeren von Auffangwannen einsetzbar
- mit Druckluftantrieb
- Vakuum bei 6 bar (mm/Ws): 4.000
- passend zu allen Stahlfässern mit 2"-Feingewinde
- keine Filter notwendig
- Schwimmer verhindert Überfüllung
- Möglichkeit der Wiederverwendung des Abfallproduktes

Flüssigkeitssauger SV 6.4



Bestell-Nr. 123-223-J0

Inhalt:
 1 Vakuumpumpe mit Absperrventil und Füllmengenbegrenzer
 1 Anschluss mit 90°-Winkel für 2"-Loch
 2 m Vakuumschlauch, Ø 38 mm



Flüssigkeits-Sauger Typ SV 6.4, zur Montage auf einem Stahl-Spundloch-Fass (optional lieferbar)

Flüssigkeitssauger SV 6.16



Bestell-Nr. 123-224-J0

Inhalt:
 1 Vakuumpumpe mit Absperrventil und Füllmengenbegrenzer
 2 m Vakuumschlauch, Ø 38 mm
 1 Camlock-Schnellverbindung
 3-teiliges Saugrohr
 1 Bodendüse mit Gummileiste
 1 Handdüse



Flüssigkeitssauger SV 6.16 mit Bodendüse

60- und 200-Liter-Fässer



siehe Seite **325**

Zubehör

Vakuumschlauch für Flüssigkeitssauger Typ SV 6.4, 3 m lang, Ø 38 mm
 Fassgürtel für 200-Liter-Standardfässer
 Sieb für 200-l-Flüssigkeitssauger

Bestellnummer

177-326-J0
 174-321-J0
 179-650-J0