

Rocholz dérouleur double 5000

largeur de coupe 750 mm, Pour un diamètre de la roulette de 750 mm, hauteur x profondeur 1740 x 970 mm, soubassement pieds

Numéro d'article: 208327



Rocholz Système de coupe 5000

Dérouleur double

Rocholz dérouleur double 5000




- largeur de coupe 750 mm
- Pour un diamètre de la roulette de 750 mm
- dispositif de coupe : 2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens
- hauteur x profondeur 1740 x 970 mm
- force 150 kg
- soubassement pieds
- à poser au sol
- en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL 7016/RAL2002
- avec label de sécurité GS

Détails techniques








type d'emballage	dérouleur	installation	sol
mode d'emballage	manuel	roulant	non
convient pour (produit/matériau)	papier, carton, film souple	soubassement	pieds
largeur de coupe	750 mm	matériau	acier
diamètre de roulette	750 mm	surface	finition peinture époxy

charge	150 kg	couleur	RAL 7016/RAL2002
dispositif de coupe	2 cartouches à couteaux, 1 circulaire et 1 à lames, coupe dans les deux sens	certification	GS
hauteur	1740 mm	Poids	60 kg
profondeur	970 mm		

Accessoires

208364		compteur de longueur pour table d'emballage, largeur de coupe 750 mm
208369		couteaux pour dispositif de coupe, Convient pour pour papier et carton
208370		couteaux pour dispositif de coupe, Convient pour pour films

Cela s'adapte aussi ...

194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
217101		cutter jetable, profondeur de coupe 11,6 mm, avec œillet de fixation
221144		gants de protection, en polyamide coloris blanc avec revêtement polyuréthane, respirant et lisse, taille 7
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
526491		cutter, lame sécable avec rétractation de lame automatique, avec encliquetage automatique et casse-lame
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
552562		carton ondulé, livraison sous forme de rouleau, qualité 2 couches, roulettes longueur x largeur 70 m x 1200 mm, carton ondulé, grammage env. 80 g/m ²