

Cascoo

Roulette pivotante avec frein total



force 150 kg, avec bandage polyamide, diamètre 100 mm, moyeu avec Palier de pivotement, frein total, jante en polyamide, jante avec pare-fils, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243211

Roulette pivotante avec frein total

- force 150 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 100 mm
- espacement des trous des vis 80/77x60 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- frein total
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils
- boîtier en acier galvanisé en bleu
- fixation avec panneau

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	Roulette pivotante	frein	frein total
charge	150 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyamide	distance trou de vis	80/77x60 mm

Ø de roue	100 mm	surface de boîtier	galvanisé
matériau de jante	polyamide	Poids	0,82 kg
roulement	Palier de pivotement		