

Bedrunka + Hirth établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 859 x 1250 x 750 mm, plateau de table en multiplex, huilé, force 500 kg, piètement 4 pieds, équipement : 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette, châssis avec laquage en RAL7035 gris clair, face avant avec laquage en RAL 5012 bleu clair, soubassement 4 roulettes pivotantes



bedrunka+hirth



Numéro d'article: 974063

Bedrunka + Hirth Chariot d'atelier

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 859 x 1250 x 750 mm
- plateau de table en multiplex, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- force 500 kg
- piètement 4 pieds
- équipement : 1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette
- à gauche 1 armoire
- à droite 1 tiroir, 1 tablette
- hauteur des tiroirs 1x150 mm
- force par tiroir 100 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec blocage d'extension
- structure en acier
- châssis avec laquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec laquage en RAL 5012 bleu clair
- avec barre de poussée
- soubassement 4 roulettes pivotantes
- 2 roulettes pivotantes avec freins

- Ø de roue 125 mm
- certification GS et TÜV

Détails techniques

type de meuble	table	glissière tiroir	à roulement à billes
type de table	établi	blocage d'extension	oui
forme de châssis	piètement 4 pieds	matériau de plaque	multiplex
hauteur	859 mm	surface de plaque	huilé
largeur	1250 mm	couleur de la plaque	hêtre
profondeur	750 mm	matériau de châssis	acier
épaisseur de panneau	40 mm	surface de châssis	laqué
charge	500 kg	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	surface de face avant	laqué
conducteur d'électricité	non	couleur de la face avant	bleu // RAL 5012
équipement établi	1 tiroir, 1 armoire, 1 tablette	Nombre de tablettes	1 pièce
soubassements à gauche	1 armoire	nombre de portes	1 pièce
soubassements à droite	1 tiroir, 1 tablette	roulant	oui
nombre de tiroirs	1 pièce	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
nombre x hauteur tiroirs	1x150 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	Diamètre de roue	125 mm
capacité de charge de tiroir	100 kg	certification	GS // TÜV
extension tiroir	100 %	Poids	71 kg

Cela s'adapte aussi ...

119026		chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE
195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
524705		support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent