

Schäkel mit Augenbolzen hochfest, geschweifte Form 1500 kg Tragfähigkeit



geschweifte Form Hochfeste Ausführung mit Schraubbolzen Kleinere Maße (leichter und handlicher bei gleicher Tragfähigkeit als Schäkel ähnlich DIN 82101)

Tragfähigkeit:	1500 Kilogramm
Bolzen-Ø d4:	14 Millimeter
Bügel-Ø d1:	11 Millimeter
lichte Höhe:	42 Millimeter
Öffnungsweite b1:	18 Millimeter
lichte Breite:	- Millimeter
Außenbreite:	40 Millimeter
Maß b3:	29 Millimeter
Sonstiges:	-