


Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 22601 Palletonderwagen als routetrein



Robuust gelaste profielstalen constructie met 4 vanghoeken, poedercoating blauw RAL 5007. 2 Zwenk- en 2 bokwielen met robuuste routetrein geschikte stalen vorken, wielen van polyurethaan op aluminium velg, naaf met precisie kogellager. Streeploze wielen en een geruisloze loop op effen ondergronden Draagvermogen 1.000 kg. Zelfborgende dissel van plat staal aan de bokwielzijde, bekwaam met de voet te bedienen, stelt zicht door middel van een gasdrukveer zelfstandig verticaal terug in de rustpositie. Aan de zwenkwielzijde bevindt zich een stabiele koppelingsbout met geleidingsmond en een zelfstandige veiligheidsvergrendeling. Dit koppelingssysteem garandeert een zo goed mogelijke spoortrouwheid. De trekker moet beschikken over voorwielbesturing en een routetreinindissel!

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	1000
laadvlak lengte (mm)	1210
laadvlak breedte (mm)	810
Laadvlakhoogte (mm)	290
Totale lengte (mm)	1327
Totale breedte (mm)	855
Totale hoogte (mm)	783
Wielen	Polyurethaan
Wielmaat (mm)	200 x 50
Uitvoering	als Routenzug
Gewicht (kg)	50
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	3
Douanenummer	73269098
GTIN	4017976226019