

Artikelnummer: 309088

Kurzbeschreibung: Materialständer, fahrbar, manuell, Höhenverstellung 720-995 mm

Langbeschreibung: Materialständer, fahrbar, manuell, Höhenverstellung 720-995 mm: Materialständer für Kunststoffkästen, Stahlblechkästen, Drahtkörbe usw. sind höhenverstellbar und fahrbar und schaffen somit einen ergonomischen Arbeitsplatz. Aus Profilstahl-/Rohrkonstruktion mit Stahlblechplattform. Pulverbeschichtet in Blau (RAL5007). Ausgestattet mit 4 Lenkrollen mit TPE-Bereifung (ø 75 mm), 2 davon mit Feststeller, Naben mit Gleitlagerung. Höhenverstellbarkeit im Raster von 25 mm. Höhenverstellung: 720 - 995 mm Plattform: L 605 x B 405 mm Tragkraft 150 kg

EAN/GTIN: 4017976032702

