

**Artikelnummer:** 72993

**Kurzbeschreibung:** Ratschenzurrurt, 2-teilig m. Klauenhaken, 8 m

**Langbeschreibung:** Ratschenzurrurt, 50 mm Bandbreite, 2-teilig: 2500 daN zul. Zugkraft direkt, 5000 daN in der Umreifung, STF 350 daN Standardfarbe Orange Länge 8 Meter Zurrurte nach DIN EN 12195-2, VDI 2700 ff oberflächenschonender Transport auch von empfindlichen Gütern Gurtband aus 100% Polyester Temperaturbeständigkeit: - 40 bis + 100- GradC chromatierte Spann- und Verbindungselemente gute Chemikalienbeständigkeit gegen Säuren mit GS-Zeichen

**EAN/GTIN:** 4020749102137

