


LOCTITE-Kleber (Zubehör)

Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Buchsen und Lager kleben

Beschreibung

Hinweis:

Zur Verklebung von Buchsen, Lagern und Hülsen im Schiebe-, Press- und Schrumpfsitz. Vollständiger Oberflächenkontakt verhindert Spiel, Korrosion und Passungrost.

LOCTITE-Fügeprodukt speziell, K0655.638....

Großes Spaltfüllvermögen, sowie schnelle Handfestigkeit. Temperaturbeständig von -55 °C bis +150 °C.

LOCTITE-Fügeprodukt universell, K0655.648....

Gutes Spaltfüllvermögen, schnelle Handfestigkeit und ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit. Temperaturbeständig von -55 °C bis +175 °C.

LOCTITE-Kleber (Zubehör)

Zeichnungen



Artikelübersicht

Bestellnummer	Ausführung	Gebinde	Druckscherfestigkeit N/mm ²	Losbrechmoment Nm	Temperaturbeständigkeit
K0655.6380010	LOCTITE 638	10 ml Flasche	20-35	35-60	-55 °C - +150 °C
K0655.6480010	LOCTITE 648	10 ml Flasche	16-30	30-55	-55 °C - +175 °C