

Productinformatie

00 11 07

Stiftschakelkast sleutel

Voor alle standaard schakelkasten en afsluitsystemen



- Transportvriendelijke schakelkast sleutel in balpenvorm met bevestigingsclip om veilig te bewaren
- Door de sleuteldrager naar buiten te zwenken kunnen vier verschillende sleutelprofielen gebruikt worden
- Voor schakelkasten, afsluitsystemen van gas-, water- en elektriciteitstoevoer
- Voor technische installaties in gebouwen zoals airco- en ventilatie-installaties, afsluitventielen, netschakelborden enz.
- Universele 1/4" bitopname voor courante bits neodmium opname voor courante bits (permanente magneet ter bevestiging)
- Extra bitopname voor 1/4"-bits in één sleutelprofiel
- Met 2 bits: kruisgleuf PH / sleuf 7,0 x 1,2 mm en TX20 / TX25
- Gereedschap: kunststof, glasvezelversterkt
- Sleutelprofielen: zinkpersgietwerk

Algemeen

Artikel-nr.	00 11 07
EAN	4003773063018
gewicht	95 g
Afmetingen	145 x 110 x 40 mm
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Capaciteit vierkant	5,0 / 6,0 / 8,0 mm
Capaciteit dubbele baard	3 – 5 mm
Capaciteit driekant	9,0 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen



