

Broszura informacyjna

02 01 180

Szczypce uniwersalne o zwiększonym przełożeniu

DIN ISO 5746



- Wymagają o 35 % mniej siły w porównaniu ze zwykłymi szczypcami uniwersalnymi
- Z ostrzami (twardość ok. 63 HRC) do cięcia twardych materiałów
- Optymalne przełożenie dźwigni zapewnia łatwiejszą pracę
- Łatwiejsze cięcie, mocne zaciskanie, gięcie oraz ciągnięcie
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 63 HRC
- Specjalna stal narzędziowa wysokiej jakości, kuta, hartowane wielostopniowo olejowo

Ogólna

Nr art.	02 01 180
EAN	4003773033134
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	202 g
Wymiary	180 x 48 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia drutu fortepianowego (średnica)	Ø 2,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 11,5 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm ²

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych

