

Produktinformation

13 71 8

KNIPEX WireStripper Multifunktions-Elektrikerzangen Amerikanisches Modell



- Schneller abisolieren: zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege
- Innovative Schneidengeometrie, besonders kräftige Schneiden: 50 % höhere Schneidkapazität und 25 % geringerer Kraftaufwand im Vergleich zu marktüblichen Wire Strippern
- Schnelles und gratfreies Abtrennen von Gewindestangen und Schrauben der Größen UNC 6-32 und 8-32 bis Festigkeitsklasse 4.6
- Präzise geschliffen: Abisolierprofile für Leiter von 18-10 AWG (massiv), 20-12 AWG (feindrätig)
- Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2")
- Multifunktionale Greifflächen zum zuverlässigen Greifen, Halten, und Biegen von Flach- und Rundmaterial sowie zum Verdrillen von Adern
- Hohe Stabilität und gute Zugänglichkeit dank Hybridspitzen am Zangenkopf, die flach und breit sind
- Komfortabel: angenehme Öffnungsweite und ergonomische Griffform, integrierte Öffnungsfeder erleichtert häufiges Schneiden
- Ideal für Rechts- und Linkshänder: Feststeller beidseitig bedienbar
- Mit markanter Außenkante zum Entgraten von Kunststoffrohren
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	13 71 8
EAN	4003773086673
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Gewicht	257 g
Abmessungen	200 x 46 x 15 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig	Ø 15 mm
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig	1/2 Zoll
AWG	1 / 0

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

