

Productinformatie

20 01 140

- Vlakke, korte, brede bekken
- Getande grijpvlakken
- Speciaal gereedschapsstaal, gesmeed, oliegehard

Platbuigtang

DIN ISO 5745



Algemeen

Artikel-nr.	20 01 140
EAN	4003773022794
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met kunststof bekleed
gewicht	105 g
Afmetingen	140 x 50 x 11 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Beklengte (L3)	28,0 mm
Kopbreedte (W3)	15,5 mm

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

