

Termékinformációk

46 11 A1

Seeger-gyűrű fogó

Külső gyűrűkhöz, tengelyeken

DIN 5254 A

- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- DIN 5254 A: egyenes hegyek
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM Ø

Altalános	
Cikkszám	46 11 A1
EAN	4003773022909
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	86 g
Méret	140 x 67 x 11 mm
Szabvány	DIN 5254 A

Műszaki jellemzők	
Kapacitás tengely-átmérőhöz	Ø 10 – 25 mm
Csúcsok (átmérő)	Ø 1,3 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

