

Broszura informacyjna

70 05 180

Szczypce tnące boczne

DIN ISO 5749



- Jeden z najpopularniejszych modeli szczypiec do uniwersalnego zastosowania
- Wysokiej jakości materiały oraz precyzyjne wykonanie zapewniają długą żywotność narzędzia
- Precyzyjne ostrza do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Czyste cięcie cienkiego drutu miedzianego nawet końcówką ostrzy
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 62 HRC
- Smukła główka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Ze ścięciem
- Stal elektryczna wanadowa, kuta, wielokrotnie hartowana olejowo



| Ogólna | |
|-----------|---------------------------------|
| Nr art. | 70 05 180 |
| EAN | 4003773043706 |
| Szczypce | chromowane |
| Główka | chromowane |
| rękojeści | z wielokomponentowymi nasadkami |
| Waga | 246 g |
| Wymiary | 180 x 53 x 21 mm |
| Norma | DIN ISO 5749 |
| REACH | nie zawiera SVHC |
| RoHS | nie dotyczy |

| Atrybuty techniczne | |
|---|----------|
| Zakres cięcia drutu miękkiego (średnica) | Ø 4,0 mm |
| Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica) | Ø 3,0 mm |
| Zakres cięcia drutu twardego (średnica) | Ø 2,5 mm |

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych