

Information produit

73 02 160

KNIPEX X-Cut®

Pince coupante de côté
à forte démultiplication

DIN ISO 5749



- Coupe avec précision aussi bien les fils les plus fins que les câbles à plusieurs conducteurs et la corde à piano dure
- Puissante, légère et universelle
- Puissance de coupe élevée et effort physique réduit grâce à la parfaite adaptation de l'angle de coupe et du rapport de démultiplication
- Charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté
- Axe d'articulation à double fixation pour sollicitations extrêmes en régime permanent
- Grande ouverture pour gros câbles
- Coupe précise même sur fils minces de cuivre
- Construction compacte plus légère
- Utilisation universelle, dans l'installation, la maintenance et la production
- 40 % d'effort en moins par rapport à une pince coupante de côté standard de même longueur
- Acier hautes performances au chrome-vanadium, forgé et trempé à l'huile en plusieurs phases



Informations générales

Réf.	73 02 160
EAN	4003773075127
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	175 g
Dimensions	160 x 60 x 21 mm
Norme	DIN ISO 5749
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier tendre (diamètre)	Ø 4,8 mm
Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 3,8 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 2,7 mm
Capacités de coupe corde à piano (diamètre)	Ø 2,2 mm
Capacité de coupe du câble en cuivre, multifilaire	Ø 12,0 mm

Sous réserve de toute modification technique et erreur.



charnière entrepassée : extrême solidité et légèreté

