

Productinformatie

83 10 030

Pijptang 90°

DIN 5234

- Zweedse vorm
- 90° gebogen bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen

Artikel-nr.	83 10 030
EAN	4003773022329
Tang	rood poedergecoat
gewicht	3.433 g
Afmetingen	650 x 96 x 25 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties

Spanwijdte	110 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 4 3/8
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 110 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	105 mm
Binnendiameter inch	Ø 3 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

