

## Información sobre productos

**95 32 038**

### Tijeras cortacables

(tipo carraca)

Con mangos telescópicos



- Tijeras cortacables con mangos telescópicos y acodables
- Para diámetros de cable de hasta 38 mm, brazos acodables para ajustar la anchura óptima de los mismos, también indicado para trabajar en zonas estrechas
- Trabajo cómodo por el principio de carraca y el reducido peso
- Mangos telescópicos de aluminio muy resistentes. Extensible hasta 770 mm para la palanca máxima con grandes diámetros de cables. Se pueden replegar a 570 mm para ocupar el mínimo espacio durante el transporte
- Cabeza cortante intercambiable
- Gran rango de corte hasta máx. 38 mm de Ø o máx. 280 mm<sup>2</sup> (p. ej. 4 x 70 mm<sup>2</sup> NYY) con cables de Cu y Al
- Corte fácil y limpio por la geometría optimizada de los filos
- Articulación con tornillo ajustable
- Mangos: tubo ovalado de aluminio, altamente resistente
- Cabeza de corte: acero especial para herramientas, endurecido al aceite

### Información general

Núm. de artículo	95 32 038
EAN	4003773071556
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	1.980 g
Dimensiones	570 x 160 x 45 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	280 mm <sup>2</sup>
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	Ø 38 mm
MCM	550

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



