

## Información sobre productos

# 99 00 300

## Tenaza rusa (tenaza rusa)

DIN ISO 9242



- Para torcer y cortar alambre de atar en una sola operación: rápida, fiable y económica
- Filos de corte templados adicionalmente; dureza de los filos aprox. 61 HRC
- Acero especial para herramientas de excepcional calidad, forjado, templado al aceite en varias etapas



### Información general

Núm. de artículo	99 00 300
EAN	4003773014409
Alicate	negro atramentado
Cabeza	pulida
Peso	510 g
Dimensiones	300 x 49 x 25 mm
Norma	DIN ISO 9242
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

### Características técnicas

Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 3,1 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 1,8 mm
Longitud de la cuchilla mm	25,0 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



