

fetra handtrekwagen

draagvermogen 400 kg, laadvlak
lengte x breedte 1145 x 545 mm,
platform van hout, opbouw
balustrade, constructie van staal
(gelast) met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 2 wielen, met lucht-
banden op plaatstaal-velg



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118676

fetra Handtrekwagen

Draagvermogen 400 kg

handtrekwagen

- draagvermogen 400 kg
- laadvlak lengte x breedte 1145 x 545 mm
- platform van hout
- opbouw balustrade
- enkelvoudige draaias
- dissel vastgeschroefd
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw
- 2 wielen
- met lucht-banden op plaatstaal-velg
- wielstand parallel
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	stuurstang	ja
type wagen	handtrekwagen	dissel	geschroefd
draagvermogen	400 kg	Laadvlak L x B	1145 x 545 mm

constructies	balustrade	euronorm	nee
lengte laadvlak	1145 mm	wagen uitrusting	excl. uitrusting
breedte laadvlak	545 mm	wielen aantal/soort	2 wielen
materiaal platform	hout	banden	lucht
materiaal onderstel	staal	materiaal velg	plaatstaal
oppervlak onderstel	m. poedercoating	wielstand	parallel
kleur	briljantblauw // RAL5007	garantie	10 jaar
materiaal verwerking	gelast	gewicht	25 kg
sturing	enkelvoudige draaias		