

## **bott** **ladekast** **cubio**

hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 750 mm, 6 lade(n), met lade voor normale belastingen, afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

**Artikelnummer: 124425**



## **bott Ladekast cubio**

### **Stationair**

ladekast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1050 x 750 mm
- 6 lade(n)
- laden hoogte 2x100 mm/2x150 mm/2x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 75 kg
- met lade voor normale belastingen
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met 5-punts sluitsysteem
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



## Technische details

|                       |                            |                   |                               |
|-----------------------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| meubeltype            | kast                       | uittrekbare lade  | 100 %                         |
| type kast             | ladekast                   | kleur romp        | lichtgrijs // RAL7035         |
| materiaal             | plaatstaal                 | kleur voorkant    | antracietgrijs // RAL7016     |
| hoogte                | 1000 mm                    | oppervlak romp    | m. poedercoating              |
| breedte               | 1050 mm                    | oppervlak front   | m. poedercoating              |
| diepte                | 750 mm                     | uittrekblokkering | uittrekblokkade               |
| kast uitrusting       | lades                      | soort uittrekking | lade voor normale belastingen |
| laden aantal          | 6 stuks                    | afsluitbaar       | ja                            |
| laden aantal x hoogte | 2x100 mm/2x150 mm/2x200 mm | sluitsysteem      | 5-punts sluitsysteem          |
| fronthoogte 100 mm    | 2 stuks                    | scheidingswand    | nee                           |
| fronthoogte 150 mm    | 2 stuks                    | greep             | greeplijst                    |
| fronthoogte 200 mm    | 2 stuks                    | verrijdbaar       | nee                           |
| draagvermogen lade    | 75 kg                      | gewicht           | 138,5 kg                      |
| uittrekrail lade      | kogelgelagerd              |                   |                               |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 125770 |   | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)  |
| 125771 |  | reservesleutel, voor ladekast, van messing (glansvernikkeld)  |
| 125772 |  | 5-punts sluitsysteem, voor ladekast   |
| 125774 |  | elke lade afzonderlijk afsluitbaar, voor ladekast   |
| 125788 |  | oplegelement kast, met afrolrand aan 4 zijden, hoogte x breedte x diepte 15 x 1050 x 750 mm                             |
| 126248 |  | onderrijdsokkel voor systeemkast, hoogte x breedte x diepte 100 x 1050 x 750 mm   |
| 126253 |  | gereedschapshouder, passend voor 13 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 150 x 37 mm, van kunststof/aluminium in zwart |
| 126254 |  | gereedschapshouder, passend voor 5 delen, hoogte x breedte x diepte 37 x 300 x 30 mm, van kunststof/aluminium in zwart  |
| 126255 |  | opleghoek, hoogte x breedte x diepte 60 x 80 x 20 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs                             |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126256 |    | etiketlijst, voor ladekast  |
| 126258 |    | freeshouder, diameter 10 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |
| 126259 |    | freeshouder, diameter 13 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |
| 126260 |    | freeshouder, diameter 16 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |
| 126261 |    | freeshouder, diameter 22 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |
| 126262 |    | freeshouder, diameter 27 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |
| 126263 |    | freeshouder, diameter 32 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |
| 126264 |    | freeshouder, diameter 40 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |
| 126265 |   | freeshouder, diameter 50 mm, van Polystyreen in RAL7011 ijzergrijs  |
| 126269 |  | antislipmat, hoogte x breedte x diepte 2,5 x 925 x 625 mm, voor kast breedte x diepte 1050 x 750 mm                 |
| 126288 |  | bak, 18 bakken (4 x B 70 mm, 6 x B 45 mm, 8 x B 33 mm) + 72 bakwanden, hoogte x breedte x diepte 28 x 1050 x 750 mm |