

## 3-zijdige kiepbak

hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm, inhoud 0,6 m<sup>3</sup>, draagvermogen 1000 kg, onderbouw vorksloffen, Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 140028



## Kiepbak

### met 3-zijdige kantelfunctie

3-zijdige kiepbak



- hoogte x lengte x breedte 890 x 1260 x 1010 mm
- inhoud 0,6 m<sup>3</sup>
- draagvermogen 1000 kg
- gewicht 248 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 80 x 200 mm
- afstand vorksloffen 600 mm
- Kantelfunctie handmatig via trekkoordontgrendeling
- Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar
- met kantelbeveiliging tegen onbedoeld wegglijden
- olie- en waterdicht
- zeefplaat en kraan 1"
- Hoge stabiliteit door omgeslagen randversteving rondom
- onderbouw vorksloffen
- Robuuste constructie van staal met corrosiebeschermende zinklaag



## Technische details

baktype	Kiepbak	onderrijdbaar	ja
inhoud	0,6 m <sup>3</sup>	onderbouw	vorksloffen
hoogte	890 mm	hoogte vorksloffen	80 mm
lengte	1260 mm	breedte vorksloffen	200 mm
breedte	1010 mm	afstand vorkkokers	600 mm
draagvermogen	1000 kg	inrijdbreedte	600 mm
materiaal	staal	kraan	zeefplaat // kraan 1"
materiaal verwerking	gelast	stapelbaar	nee
eigenschap materiaal	olie- en waterdicht	nestbaar	nee
stabiliteit/versteviging/schoren	omgeslagen randversteviging rondom	oppervlak	verzinkt
kantelfunctie	handmatig	kleur uitvoering	verzinkt
uitvoering met kantelfunctie	Kantelrichting voor, links of rechts instelbaar	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
kantelbeveiliging	kantelbeveiliging tegen wegglijden	gewicht	248 kg

## Gerelateerde Producten

139869		2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm
518144		wielenset, voor kiepbak, draagvermogen 1350 kg

## Dit past ook bij ...

203428		montagetrap, bordes hoogte x breedte x diepte 800 x 520 x 305 mm, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), van aluminium
525920		vorkenbord, hoogte x breedte x diepte 110 x 995 x 200 mm, van staal gelakt in RAL3000 vuurrood
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
531837		vorkverlenging, hoogte x lengte x breedte 48 x 1600 x 106 mm, voor tanddoorsnede hoogte x breedte 40 x 80 mm, onderzijde open, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs