

Bauer

PE-palleteopzetbak

KWP-P

voor kleinemballage, opvangvolume
30 l, hoogte x breedte x diepte 170 x
800 x 400 mm

Artikelnummer: 147739



Bauer Opvangbak KWP-P

PE-palleteopzetbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en bijtende stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- opvangvolume 30 l
- hoogte x breedte x diepte 170 x 800 x 400 mm
- van polyethyleen in blauw




Technische details

opslagtype gevaarlijke opvangbak

breedte 800 mm

stoffen			
type opvangbak	PE-palleteopzetbak	diepte	400 mm
opslagplaats	onderdak	materiaal	polyethyleen
opvangvolume	30 l	kleur	blauw
capaciteit	kleinemballage	onderrijdbaar	nee
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en bijtende stoffen	stapelbaar	nee
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	verrijdbaar	nee
hoogte	170 mm	gewicht	5 kg

Gerelateerde Producten

147744		geperforeerd rooster voor opvangbak, voor opvangbak met 30 l volume, van polyethyleen
--------	---	---

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525732		gevaarsymbool, aquatoxisch, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm