

tapis d'atelier ESD

COBAelite®

ESD- exécution électroconductrice, résistance de fuite Rg-P $1.4 \times 10^6 \Omega$ et résistance point à point Rp-p $2,4 \times 10^6 \Omega$, hauteur x longueur x largeur 15 x 1200 x 900 mm, difficilement inflammable, En polyuréthane avec surface à picots coloris noir, résistant résist. rayonnements UV



Numéro d'article: 184451



Tapis d'atelier ergonomique COBAelite®

Modèle ESD avec surface à picots

tapis d'atelier ESD

- convient pour le intérieur
- ESD- exécution électroconductrice, résistance de fuite Rg-P $1.4 \times 10^6 \Omega$ et résistance point à point Rp-p $2,4 \times 10^6 \Omega$
- hauteur x longueur x largeur 15 x 1200 x 900 mm
- En polyuréthane avec surface à picots coloris noir
- résistant résist. rayonnements UV
- Résistant à la température -40 à +80 °C
- conformément à DIN 4102 et DIN 54332
- difficilement inflammable

Détails techniques

équipement du poste de travail	revêtement de sol	équipement revêtement de sol
revêtement de sol	tapis de travail	fonction revêtement de sol

lieu d'utilisation	intérieur	conducteur d'électricité	oui
matériau de surface de roulement	polyuréthane	résistance de fuite	résistance de fuite Rg-P $1,4 \times 10^6 \Omega$ et résistance point à point Rp-p $2,4 \times 10^6 \Omega$
surface de revêtement de sol	à picots	résistance à la température	-40 à +80 °C
couleur	noir	résistance	résist. rayonnements UV
hauteur	15 mm	coupe-feu	difficilement inflammable
longueur	1200 mm	norme	conformément à DIN 4102 et DIN 54332
largeur	900 mm	Poids	6 kg
épaisseur	15 mm		

Cela s'adapte aussi ...

148643		armoire pour ordinateur, hauteur x largeur x profondeur 1060 x 650 x 520 mm, 1 support clavier, tablettes extractibles, porte à battants, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
208490		table d'emballage complète, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1600 x 800 mm, panneau en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5017 bleu signalisation, 1 dispositif dérouleur, 2 tablettes, 8 manches insérables
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
508821		siège assis-debout, assise en mousse PU en noir, assise hauteur 600 - 850 mm, structure en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures noir
532476		établi, hauteur x largeur x profondeur 990 x 1536 x 621 mm, plateau de table en bois, force 320 kg, piètement 4 pieds, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en bleu/orange

