

Bauer stapelbak

hoogte x lengte x breedte 850 x 1200 x 2400 mm, inhoud 2 m³, constructie van staal, gelakt in RAL3000 vuurrood

Artikelnummer: 210830



Bauer Systembakken

stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 850 x 1200 x 2400 mm
- inhoud 2 m³
- draagvermogen 2250 kg
- constructie van staal
- gelakt in RAL3000 vuurrood
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- 3-voudig stapelbaar
- met hijsogen
- onderbouw vorkslaffen
- inrijhoogte x inrijbreedte 60 x 195 mm
- afstand vorkslaffen 616 mm
- gewicht 263 kg



Technische details

baktype stapelbak

breedte vorkslaffen 195 mm

inhoud	2 m³	afstand vorkkoker	616 mm
hoogte	850 mm	draaginstallatie	kraanoog
lengte	1200 mm	draagvermogen	2250 kg
breedte	2400 mm	nestbaar	nee
materiaal	staal	oppervlak	gelakt
euronorm	nee	kleur	vuurrood // RAL3000
wandconstructie	gesloten	plafond	nee
vloerconstructie	gesloten	bak uitrusting	hijsgogen
stapelbaar	ja	geschikt voor levensmiddelen	nee
onderrijdbaar	ja	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
onderbouw	vorksloffen	kleur uitvoering	rood
hoogte vorksloffen	60 mm	gewicht	263 kg

Dit past ook bij ...

208879		Dekselvat, hoogte x Ø 610 x 400 mm, inhoud 60 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart
210742		anti-ramsysteem, element: Recht, geschikt voor binnen, hoogte x lengte 86 x 800 mm, van staal met slijtvaste kunststof coating in geel/zwart, voor vastschroeven aan bodemplaat, 4 boorgaten voorbereid
240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium