

elektrische kettingtakel

PEH

draagvermogen 500 kg, aantal kettingbundels 1, Bevestiging met ophangogen

Artikelnummer: 222559



Elektrische kettingtakel PEH

elektrische kettingtakel



- draagvermogen 500 kg
- aantal kettingbundels 1
- standaardheffing lengte 3 m
- hefsnelheid 4 meter per minuut
- Bevestiging met ophangogen
- veilig in gebruik door slipkoppeling tegen overbelasting
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- bouwhoogte 462 mm
- lengte x breedte 296 mm x 444 mm

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	opening haak	24 mm
hijswerktuigtype	elektrische kettingtakel	veiligheidsuitrusting hijswerktu	slipkoppeling tegen overbelasting
draagvermogen	500 kg	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
aantal bundels	1 stuks	bouwhoogte	462 mm
standaardheffing	3 m	lengte	296 mm

hefsnelheid	4 m/min	breedte	444 mm
bediening heffing	elektrisch met handtoets voor heffen en neerlaten	gewicht	26 kg
kettinglier uitvoering	Bevestiging met ophangogen		

Gerelateerde Producten

222563		haakophanging voor elektrische kettingtakel, draagvermogen 1000 kg
222568		kettingopslag voor elektrische kettingtakel, draagvermogen 1000 kg, voor maximaal 6 - 8 m lange ketting