

Treston

Kanban-stelling - grondveld M1350

hoogte x breedte x diepte 1860 x 1385 x 805 mm, veldlast 700 kg, gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen, standers met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs



TRESTON

5 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 230207





Kanban-stelling - grondveld

- geschikt voor max. 32 zichtbakken of euroboxen (300x400 mm)
- hoogte x breedte x diepte 1860 x 1385 x 805 mm
- veldlast 700 kg
- 4 niveau(s) met schuin legbord, zonder afdeklegbord
- niveaus met 2 afneembare geleiderails
- gebruik tweezijdig - de stelling kan aan de achterzijde worden gevuld, terwijl er aan de voorkant artikelen worden uitgenomen
- constructie van staal
- standers met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus met epoxycoating in RAL7035 lichtgrijs
- 5 jaar garantie

Technische details

meubeltype	stelling	legborden / schappen aantal	4 stuks
stellingtype	Kanban-stelling	legborden / niveaus uitrusting	2 geleiderails
geschikt voor (product/materiaal)	zichtbakken, euroboxen	dekvloer	nee
stellingveld	grondveld	gebruik	tweezijdig
materiaal	staal	oppervlak legbord	epoxypoedercoating
hoogte	1860 mm	oppervlak standaard	epoxypoedercoating
breedte	1385 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	805 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	220 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
veldlast	700 kg	garantie	5 jaar
legbord-/niveautype	schuin legbord	gewicht	83 kg

Dit past ook bij ...

216909		Antistatisch plat zakje, van polyethyleen in roze, dikte 100 µm, lengte x breedte binnen 400 x 300 mm
221146		beschermhandschoenen, van polyamide in wit met polyurethaan-coating, ademend en naadloos, afmeting 9