

jerrycan de sécurité

FALCON

Convient pour remplissage, transvasement, dosage, distribution et stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives, en acier inoxydable, capacité 20 l, hauteur x largeur x profondeur 470 x 170 x 445 mm



Numéro d'article: 235819

jerrycan de sécurité

- Convient pour remplissage, transvasement, dosage, distribution et stockage en toute sécurité de substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives
- en acier inoxydable
- capacité 20 l
- hauteur x largeur x profondeur 470 x 170 x 445 mm
- verrouillable avec fermeture à vis
- soupape de ventilation pour vidage homogène et rapide
- avec robinet de dosage de précision
- avec Poignée de transport
- avec homologation UN pour le transport de substances liquides des groupes d'emballage I, II et III
- livré étiquettes autocollantes avec symboles d'avertissement et avertissements incluses



Détails techniques

type de stockage de produits dan	réipient de sécurité	fermeture	fermeture à vis
type de jerrycan	jerrycan de sécurité	coupe-flammes	non
capacité	20 l	homologation	homologation UN
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau, inflammables et agressives	compensation de vide / surpressi	oui
convient pour (application)	remplissage/transvasement, dosage, distribution et stockage	Expiration	avec robinet de dosage de précision
matériau	acier inoxydable 1.4301	poignée	Poignée de transport
hauteur	470 mm	volume de livraison	étiquettes autocollantes avec symboles d'avertissement et avertissements incluses
largeur	170 mm	Poids	4,5 kg
profondeur	445 mm		