

## C+P locker Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm, 4 vak(ken), vak breedte 300 mm, Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, onderbouw staand op vloer met stelschroeven, romp met moffellak in RAL9016 verkeerswit, front met moffellak in RAL9016 verkeerswit

**Artikelnummer: 255867**

Classic+



### locker

- hoogte x breedte x diepte 1850 x 1200 x 500 mm
- 4 vak(ken)
- vak breedte 300 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak een vastgelaste hoedenplank en een kledingstang eronder met 3 niet verdraaibare, dubbele schuifhaken
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op






belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw staand op vloer met stelschroeven
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL9016 verkeerswit
- front met moffellak in RAL9016 verkeerswit
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

## Technische details

|                                  |                                 |                    |  |
|----------------------------------|---------------------------------|--------------------|--|
| meubeltype                       | kast                            | hoedenplank        | ja   |
| type kast                        | locker                          | kledingstang       | ja   |
| vakken                           | 4 stuks                         | kleerhaak          | 3 stuks  |
| dubbeldeks                       | nee                             | type bank          | zonder   |
| hoogte                           | 1850 mm                         | type deur          | openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven |
| breedte                          | 1200 mm                         | deur uitvoering    | inliggend, binnenliggende penscharnieren                 |
| diepte                           | 500 mm                          | deuraanslag        | rechts   |
| breedte vak                      | 300 mm                          | openingshoek deur  | 110 °  |
| onderbouw                        | staand op vloer                 | sluitsysteem       | draaigrendel   |
| afsluitbaar                      | ja                              | voor beugelsterkte | 6-8 mm   |
| materiaal                        | staal                           | ventilatie         | behuizing en front                                       |
| materiaal verwerking             | gelast                          | opstelling         | wand   |
| stabiliteit/versteviging/schoren | vouwen, steunen                 | levering           | voorgemonteerd   |
| kleur romp                       | verkeerswit // RAL9016          | garantie           | 10 jaar  |
| kleur voorkant                   | verkeerswit // RAL9016          | norm               | niveau B volgens DIN 4547-2   Inbraakwerend              |
| oppervlak romp                   | gemoffeld                       | deurdemping        | ja   |
| oppervlak front                  | gemoffeld                       | gewicht            | 63,9 kg  |
| kast uitrusting                  | hoedenplank, kledingstang, haak |                    |  |

## Gerelateerde Producten

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 257453 |  | sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 1200 x 500 mm, van staal gelakt in RAL7021 zwartgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar   |
| 257474 |  | sokkel, hoogte x breedte x diepte 100 x 1200 x 500 mm, van kunststof in RAL7021 zwartgrijs, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 257482 |  | schoenenrek, voor garderobekast, hoogte x breedte x diepte 8 x 298 x 465 mm, van kunststof in zwart   |
| 267180 |  | opzetkast voor locker, 4 vakken, vak breedte 300 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 1200 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met veiligheidsdraaigrendel voor hangslot, romp van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit, front van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit |
| 271443 |  | kledinghanger, met hotelpen, hoogte x breedte x diepte 216 x 462 x 54 mm, van kunststof   |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 271469 |    | schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit   |
| 271476 |    | schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit   |
| 272037 |    | openslaande deur met perforaties, voor garderobekast of lockersysteem, van staal   |
| 272039 |    | gladde openslaande deur, zonder ventilatieopeningen, voor garderobekast of lockersysteem, van staal, meerprijs per deur! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 272041 |    | cilinderslot, voor garderobekast of lockersysteem, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 272042 |    | nivelleervoeten voor staande locker  |
| 272050 |    | begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal   |
| 272051 |    | spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas  |
| 272052 |   | kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart  |
| 272053 |  | Scheidingswand, Voor legbord, hoogte x breedte 1210 x 300 mm, van kunststof in translucet  |
| 272054 |  | etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof  |
| 272056 |  | schoenenlegbord voor garderobekast, Voor vakbreedte 300 mm, van staal met moffellak in In kleur van de romp, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 272059 | .   | cilinderslot, voor garderobekast of lockersysteem, voor masterfunctie, zonder veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar         |
| 272060 | .   | hoofdsleutel, voor garderobekast of lockersysteem, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar  |
| 272061 | .   | cilinderslot, voor garderobekast of lockersysteem, voor masterfunctie met veiligheidscertificaat, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar             |