

## BS-ROLLEN zwenkwiel

draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf met rollager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm

Artikelnummer: 524863



BS ROLLEN

## BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

### Zwenkwiel

zwenkwiel

- draagvermogen 150 kg
- met elastiek-banden
- Geschikt voor glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen
- diameter x breedte 100 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 15 mm
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- naaf met rollager
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 110 mm
- Zwenklager met kogellager

### Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	totale hoogte	153 mm
bouwmodel	zwenkwiel	naaflengte	40 mm
draagvermogen	150 kg	naafboorgat	15 mm

banden	elastiek	wielbreedte	40 mm
wiel-ø	100 mm	uitlading	44 mm
materiaal velg	aluminium	lengte plaat	138 mm
wiellager	rollager	breedte plaat	110 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	2,4 kg
zwenklager	kogellager		

## Gerelateerde Producten

524866



wiel, draagvermogen 150 kg, met elastiek-banden, naaf met wiellager, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf lengte x Ø 40 x 15 mm, velg van aluminium

## Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken