

## PAVOY

### Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 5 laden, 2 legborden, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 528763



### PAVOY Verrijdbare werkbank

Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 400 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 5 laden, 2 legborden
- links 5 laden
- rechts 2 legborden
- laden hoogte 4x100 mm / 1x200 mm
- draagvermogen per lade 20 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 80 %
- met greeplijst
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- 10 jaar garantie




## Technische details

meubeltype	tafel	fronthoogte	200 mm	1 stuks
type tafel	werkbank	draagvermogen lade		20 kg
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekbare lade		80 %
hoogte	915 mm	uittrekrail lade		kogelgelagerd
breedte	1090 mm	greep		greeplijst
diepte	600 mm	materiaal plaat		multiplex
dikte plaat	25 mm	kleur plaat		beuken
draagvermogen	400 kg	materiaal onderstel		staal
in hoogte verstelbaar	nee	oppervlak onderstel		m. poedercoating
elektrisch geleidend	nee	kleur onderstel		lichtgrijs
werkbank uitrusting	5 laden, 2 legborden	oppervlak front		m. poedercoating
onderbouwelementen links	5 laden	legborden aantal		1 stuks
onderbouwelementen rechts	2 legborden	verrijdbaar		ja
laden aantal	5 stuks	garantie		10 jaar
laden aantal x hoogte	4x100 mm / 1x200 mm	gewicht		55 kg
fronthoogte 100 mm	4 stuks			

## Gerelateerde Producten

100226		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100227		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100228		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100229		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
100230		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100232		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 200 mm, hoogte 200 mm, type 1
527857		etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken

Dit past ook bij ...

119026		<p>tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden</p>
195704		<p>parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buisspanklem, van staal in blauw</p>
520197		<p>gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw</p>
524705		<p>vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig</p>