

PAVOY

Verrijdbare werkbank

hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm, tafelblad van multiplex, draagvermogen 400 kg, 4-voetonderstel, uitrusting: 6 laden, 1 kast, frame met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating, onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen

Artikelnummer: 528768



PAVOY Verrijdbare werkbank

Verrijdbare werkbank

- hoogte x breedte x diepte 915 x 1090 x 600 mm
- tafelblad van multiplex
- bladdikte 25 mm
- draagvermogen 400 kg
- 4-voetonderstel
- uitrusting: 6 laden, 1 kast
- links 6 lades
- rechts 1 kast
- laden hoogte 6x100 mm
- draagvermogen per lade 20 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 80 %
- laden met sleuven voor het insteken van indelingsmateriaal
- met greeplijst
- constructie van staal, gelast

- frame met slag- en krasvaste poedercoating
- front met slag- en krasvaste poedercoating
- onderbouw 2 zwenk- en 2 bokwielen
- zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- 10 jaar garantie


Technische details



meubeltype	tafel	uittrekbare lade	80 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	kogelgelagerd
vorm onderstel	4-voetonderstel	greep	greeplijst
hoogte	915 mm	materiaal plaat	multiplex
breedte	1090 mm	kleur plaat	beuken
diepte	600 mm	materiaal onderstel	staal
dikte plaat	25 mm	oppervlak onderstel	m. poedercoating
draagvermogen	400 kg	oppervlak front	m. poedercoating
in hoogte verstelbaar	nee	materiaal verwerking	gelast
elektrisch geleidend	nee	deuren aantal	1 stuks
werkbank uitrusting	6 laden, 1 kast	verrijdbaar	ja
onderbouwelementen links	lades	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
onderbouwelementen rechts	1 kast	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
laden aantal	6 stuks	wiel-Ø	160 mm
laden aantal x hoogte	6x100 mm	garantie	10 jaar
fronthoogte 100 mm	6 stuks	gewicht	68 kg
draagvermogen lade	20 kg		

Gerelateerde Producten

100226		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 2 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100228		sleufscheidingswandset, 1 x sleufwand + 4 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
100230		sleufscheidingswandset, 2 x sleufwand + 6 x scheidingsplaat, passend voor laden breedte x diepte 435 x 475 mm, fronthoogte 100 mm, hoogte 100 mm, type 1
527857		etiketlijst voor ladekast, Voor opsteken

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw

520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig