

## Euronorm-stapelbak

### Basic

hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten



Artikelnummer: 763239



## Euronorm stapelcontainers Basic





### Euronorm-stapelbak

- hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm
- inhoud 33 l
- maten afgestemd op europallet
- van polypropyleen in grijs
- Wanden gesloten, bodem gesloten
- Bodem met versteviging door verstevigingsribben
- eenvoudig transport door verzonken greep
- Meervoudig stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen
- temperatuurbestendig van -20 °C tot +80 °C
- Geschikt voor verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
- 5 jaar garantie



## Technische details

baktype	Stapelbak	vloerconstructie	gesloten
euronorm	ja	bodemversteving door	verstevigingsribben
inhoud	33 l	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
hoogte	170 mm	geschikt voor levensmiddelen	ja
lengte	600 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	verschillende stoffen, gelieve aan te vragen
breedte	400 mm	temperatuurbestendigheid	-20 °C tot +80 °C
materiaal	polypropyleen	geschikt voor rollenbanen	ja
recyclebaar	ja	draaginstallatie	verzonken greep
stapelbaar	ja	kleur	grijs
nestbaar	nee	garantie	5 jaar
vouwbaar	nee	gewicht	2,1 kg
wandconstructie	gesloten		

## Gerelateerde Producten

707136		oplegdeksel, van polyethyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm
757305		papierclip, voor stapelbak, van RVS
763341		stolpdeksel, van polyethyleen, voor euronorm bak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm
763352		scharnierdeksel, van polyethyleen, voor stapelbak, voor bak lengte x breedte 600 x 400 mm

## Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag