

## conteneur XXL

hauteur x longueur x largeur 1250 x 1300 x 1150 mm, capacité 1400 l, en polyéthylène en bleu, parois pleines, avec nervures de renfort, fond plein, patins



Numéro d'article: 769213

## Méga-bacs

### Gerbage 6 sur 1

conteneur XXL

- convient pour les denrées alimentaires et les produits surgelés sans emballages
- hauteur x longueur x largeur 1250 x 1300 x 1150 mm
- capacité 1400 l
- en polyéthylène en bleu
- parois pleines, avec nervures de renfort
- fond plein
- patins
- septuple gerbable
- Transportable avec engins de levage, basculement par gerbeur possible
- convient pour aliments
- résistant à la température de -40 °C à +60 °C

## Détails techniques

type de récipient	bac grand volume	fonction récipient	Transportable avec engins de levage, basculement par gerbeur possible
convient pour (produit/matériau)	denrées alimentaires, produits surgelés sans emballages	gerbable	oui

norme européenne	non	pliable	non
capacité	1400 l	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	1250 mm	soubassement	patins
longueur	1300 mm	résistance à la température	-40 °C à +60 °C
largeur	1150 mm	convient pour aliments	oui
matériau	polyéthylène	considération comme matière dang	différents tissus, nous consulter
stabilité / renfort / entretoise	nervures de renfort	couvercle	en accessoires (non compris)
structure de cloison	fermé	couleur	bleu
finition paroi	nervures de renfort	Poids	75 kg
soubassement	plein		

## Accessoires

531089



couvercle coiffant, en polyéthylène, pour récipient grand volume avec capacité 1400 l, largeur x profondeur 1150 x 1300 mm, en anthracite

## Cela s'adapte aussi ...

240194



transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche simple avec bandage nylon, largeur x Ø 100 x 82 mm

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières

529930



escabeau universel léger, accès à un côté, 6 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 1,25 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium